



# 防溢胶 CS230

## 海溪™特效化妆材料

### Technical Data Sheet 技术说明书

编号:TDSCS230 版本: 0  
修订日期: 2021.2.1

-1-

#### 概览

海溪™防溢胶由天然胶乳为基材改性加工制成。固化的防溢胶膜能阻挡指甲油的浸湿，并且完全剥除，使被保护区域无指甲油和胶膜残余。防溢胶是美甲的好帮手。

#### 特征

- 天然胶乳从橡胶树上采集加工而得，纯天然、无污染、环保可再生
- 对人体安全健康，对皮肤无刺激
- 室温干燥固化，干燥速度快，无需加热
- 优异的稳定性，不沉淀，保质期长
- 优异的耐热性、耐光性、耐老化性
- 胶膜固化后可以完全成片剥除，不留残渣

#### 安全

使用前请阅读产品技术说明书 (TDS) 和安全技术说明书 (SDS)。在足够的通风条件下使用。使用后彻底洗手。请勿在工作区进食、饮水或吸烟。不用时保持容器密封。

#### 规范

性质	规范
固含量, %	58-62
氨含量, %	<0.2
密度, g/mL	0.98 ±0.1
粘度*, cps	9000-11000
pH	8.0-9.0
干燥时间*, min	2
机械稳定性, sec	≥120
拉伸强度, MPa	24-27
断裂伸长率, %	800-1200
外观	粘稠状液体
颜色*	CS230 天然色

备注: \*粘度测试条件为 25°C, 20rpm ;

\*干燥时间测试条件为 25°C, 厚度 1mm, 面积 25mm<sup>2</sup>;

\*颜色图样仅供参考, 请以实际颜色为准

## 包装

本产品提供以下容量的包装：

塑料罐：500mL / 1L

塑料桶：4L / 20L

铁桶或纸桶（内衬 PE 袋）：200L

八角纸箱（内衬 PE 袋）：1000L

## 存储

本产品保质期为 6 个月。

为了获得最佳效果，请将产品贮存在温度为 15-35°C 的无阳光直射、清洁干燥的库房密闭容器中。暴露于<10°C 和>40°C 的温度下可能损害胶乳，引起不可逆的凝固。请勿冷冻。  
请勿将胶乳直接贮存于金属容器中。

## 建议使用方法

- 美甲前，在指甲边缘涂抹适量的防溢胶，一般可涂 3-4 层，太薄会撕不下来。
- 等待约 2 分钟，待胶干透后开始正常美甲，大胆涂上指甲油。
- 美甲完成后，轻轻撕下整片胶膜，废弃。

-2-

如果您想了解关于此规格的更多信息，或者您需要索取样品，请通过页面底部列出的联系方式联系我们。

**免责声明:** 无锡市海溪新材料有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书 (TDS) 和安全说明书 (SDS) 的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，确定产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性、应用、质量、安全性、产品规格、适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术说明书中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。

获取更多信息，请访问 [www.hxpolymers.com](http://www.hxpolymers.com) 或者 [polymers.chinahaixi.com](http://polymers.chinahaixi.com)

## 无锡市海溪新材料有限公司

地址: 江苏省无锡市惠山区凤翔北路 551 号

电话: 0510-83751596 / 13306174311 邮箱: [xqc@chinahaixi.com](mailto:xqc@chinahaixi.com)